

品番：EA776C-51

品名：残留塩素計(遊離・全塩素用)



販売価格	54,800円(税抜)／60,280円(税込)		
カタログ価格	54,800円(税抜)／60,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	FTC-01
測定範囲	0.00～5.00mg/L(遊離・全塩素)	分解能	0.01mg/L(遊離・全塩素)
測定精度	±0.04mg/L(0.00～2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01～5.00mg/L)	測定原理	DPD方式
電源	単4電池×4本(付属)	電池寿命	約40時間(アルカリ電池使用時)
サイズ	70(W)×65(D)×135(H)mm	重量	約170g(電池含む)
使用環境温湿度	0～+50℃、85%RH以下(結露のないこと)	保存温湿度	0～+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
付属品	遊離残留塩素用DPD試薬50回分×1本(EA776C-61)、全残留塩素用DPD試薬50回分×1本(EA776C-62)、テストボトル(EA776C-71)×3本、単4×4個(お試し用)、クリーニング用布、蒸留水50mL、計量カップ、収納ケース		
DPD方式により残留塩素を検出			
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能			
水が飛散しても安心な防滴仕様			
150件の測定結果が保存でき、呼び出し機能で確認が可能			

代替品



品番 EA776C-81

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.