

品番：EA776CA-20

品名：0-500ppm 残留塩素計 [全塩素用]



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/14 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0778ページ		



仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI771
仕様	全塩素用	測定範囲	全塩素:0～500ppm (mg/L)
分解能	1ppm	精度	±3ppm+測定値の±5%
測定原理	ヨウ化カリウム試薬による吸光光度法	使用外部環境	0～50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
発光源	LED (525nm)	受光部	シリコンフォトセル
電源	単4電池×1本(付属)	サイズ	81.5×61.0×37.5mm
重量	64g	校正	不可(標準液セットでの検証のみ)
オートパワーオフ	2分間の未使用後および測定終了の2分後	付属品	・ガラスセル(2本) ・試薬(6回分) ・本体ケース ・日本語取扱説明書
使用用途	次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、海水電解装置の評価、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など		
手のひらサイズ、ボタン1つの操作			

※注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※防水性能は無しの為、湿気のあるところでの使用は向きません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.