

品番：EA776DC-1

品名：[防水型] ORP計



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 09:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0766ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	ORP-1000PE
仕様	ORP計	測定範囲	●ORP:-1000~+1000mV ●温度:0~+60℃
分解能	●ORP:1mV ●温度:0.1℃	測定精度	●ORP:±2%FS ●温度:±1℃
サンプリング	約3回/秒	使用温湿度範囲	0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	40(W)×48(D)×185(H)mm
重量	約130g(電池含む)	電源	単4形乾電池×1本(付属)
電池寿命	約120時間(アルカリ電池使用時)	防水・防塵等級	IP67準拠
用途	各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。	機能	●オートロック(20分) ●バックライト機能
付属	●取扱説明書(保証書付き) ●ORP計用校正標準液 ●ORP標準センサー ●単4形乾電池×1本(テスト用)		

ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。

ORP標準液(例:235mV/25°C)による1点校正可能。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.