

品番：EA776EC-1

品名：[防水型] 溶存オゾン計



販売価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
カタログ価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0766ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	DOZ-1000PE
測定範囲	●オゾン:0.00~10.00mg/L ●温度:0~+60℃	分解能	●オゾン:0.01mg/L ●温度:0.1℃
精度	●オゾン:±2%FS ●温度:±1℃	測定方式	ポーラログラフ方式(3電極式)
サンプリング	3回/秒	使用温湿度	0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	40(W)×48(D)×185(H)mm
重量	約130g(電池含む)	電源	単4形乾電池×1本(付属)
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)	防水・防塵等級	IP67準拠
機能	●オートロック機能 ●バックライト機能 ●オートパワーオフ機能(約20分/解除不可)	用途	各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品	●取扱説明書(保証書付き) ●単4形乾電池×1本(テスト用) ●溶存オゾン標準センサー		

ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬が不要です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.