



品番：EA780BA-12B

品名：レーザーライン(90°ライン)



販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/04 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0726ページ		



仕様

レーザー	垂直4ライン	角度精度	±0.5mm/1m
使用距離	15m(使用環境による)	レーザー波長	635nm
レーザー出力	<1mW(クラスII)	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	15時間	動作温度	0~50℃
保管温度	-10~70℃	サイズ	200(W)×100(D)×48(H)mm
重量	240g(電池含)	付属品	・気泡管(2個) ・ブリストケース ・ピン×2個(本体裏面に付属) ・バッテリー

4つのレーザーラインは床の調整に最適です。

水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。

フロアタイルの位置を簡単に決めることができます。

傾斜面の測定も可能

ピン付で壁面取付簡単

※事業者向けの製品です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.