

品番：EA780BS-11

品名：レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 98,800円(税抜) / 108,680円(税込) | | |
| カタログ価格 | 98,800円(税抜) / 108,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/05 12:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0727ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|---------------------------------|
| メーカー | アルインコ (ALINCO) | 型番 | ALC44G |
| 仕様 | セット(クランプ・受光器付) | ライン | 垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス (4V4H) |
| 使用距離 | 約30m(付属の受光器SS-30G使用时、但し使用環境により異なる) | 指示精度 | 水平・垂直:±1.5mm/7.5m 鉛直:±1mm/3m |
| 線幅 | 1.5mm/5m | 自動補正範囲 | ±3° |
| 波長 | 515nm±2% 緑色半導体レーザー | レーザー出力 | 1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018) |
| 連続使用時間 | 受光器(通常)モード全照射:約10時間 高輝度モード:約6時間 | 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) |
| 防塵・防水 | IP54 | 電源 | 充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間) |
| サイズ | 105×80×94mm | 重量 | 本体:500g(電池含む) |
| 付属品 | 充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ | | |

コンパクトなフルライングリーンレーザー

入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能

地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.