品番: EA780K-0A

品名:レーザーライン[グリーンレーザ-]



販売価格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)				
カタログ価 格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/08/10 04:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0737ページ				















## 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	LLP-5RG
レーザー色	グリーン	到達距離	最大10m
指示精度	±1mm/5m(直線性)	波長	515nm
出力	1mW以下	電源	AC100Vアダプター
サイズ	60(W)×55(D)×40(H)mm	重量	167g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート	光源	緑色半導体レーザー
レーザー照射角	約130°	調整範囲	360°、上下・左右全周にわたって微調 整可
動作温度範囲	-10℃~+50℃	ライン幅	約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm) ※本機はレーザーポイントを引き延ばして照射する構造のため、照射した中心点が最大で太く、両端にいくに従って細くなります。
連続使用時間	約8時間(※連続8時間以上の使用は 機器が破損する恐れがありますのでご 注意ください)	磁束密度	3200ガウス
防塵·防滴	IP54	用途	・石膏ボードや木材等の切断の際の目 印

			・位置あわせガイド ・機械設置の際の位置表示 ・傾斜(斜め)取付		
ケーブル長	本体:約0.65m、 ACアダプター:約1.6m	消費電力	0.45~0.9W(200~150mA/3.0~4. 5V)		
1ライン					
3箇所の回転部があるため、上下左右360°あらゆる方向にラインを照射できます。					
台座がマグネットになっているため、取付が簡単です。					
温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー					

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示

レーザークラス2(JIS C 6802:2005)

※ビームをのぞき込まないこと

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.