

品番：EA780K-1

品名：レーザー墨出し器



販売価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0726ページ		



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-100
仕様	本体のみ	ライン	垂直・水平
使用距離	屋内モード:約10m、 屋外モード:約25m(受光器使用で)	指示精度	±1mm/7m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	±3°
波長	ライン:635nm	レーザー出力	1mW以下(クラス1M)
連続使用時間	全点灯時:連続約15時間	電源	単3電池×2本(付属)
サイズ	92(W)×87(D)×147(H)mm	重量	650g
付属品	収納ケース	光源	可視光導体レーザー
レーザー色	レッド	制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点減	動作温度範囲	-5°C~+40°C
微調整範囲	微調整ねじなし、 本体360°回転可能	使用温度	-5~40°C
水平ライン照射角	約110°	垂直ライン照射角	約110°
用途	墨出し作業		

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

レーザークラス1M(JIS C 6802)

※充電電池は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.