



品番：EA780K-3A

品名：レーザー墨出し器(グリーンレーザー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 76,800円(税抜) / 84,480円(税込) | | |
| カタログ価格 | 76,800円(税抜) / 84,480円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/03 02:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0727ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ATL-D1RG |
| 仕様 | 本体のみ | ライン | 垂直・水平・鉛直・地墨・ドット (垂直、水平ライン) |
| 使用距離 | 屋内モード:約10m、 屋外モード:約40m(受光器使用で) | 指示精度 | 水平・垂直:±1mm/10m、 鉛直:±1mm/5m |
| 線幅 | 約2mm/5m | 自動補正範囲 | ±3°(鉛直ライン含む) |
| 波長 | ライン:520nm(地墨:650nm:赤色) | レーザー出力 | 1mW以下(クラス2) |
| 連続使用時間 | 約5時間 | 防塵・防水 | IP54 |
| 電源 | 単3電池×3本(付属) | サイズ | 112(W)×112(D)×188(H)mm |
| 重量 | 1200g | 付属品 | 収納ケース、レーザー光線確認めがね |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | レーザー色 | ライン:緑 地墨点:赤 |
| 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) | 傾斜アラーム | 約±3°でレーザー光点滅 |
| 微調整範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 | 水平ライン照射角 | 約120° |
| たちライン照射角 | 約180° | 動作温度範囲 | -5℃~+45℃ |

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)

屋外対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ビームをのぞき込まないこと

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.