品番: EA780K-6A

品名:レーザー墨出し器(グリーンレーザー)



販売価格	55,400円(税抜)/60,940円(税込)				
カタログ価 格	55,400円(税抜)/60,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 19:51現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0737ページ				















## 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-25RG
仕様	本体のみ	ライン	垂直、水平、地墨
使用距離	屋内モード:約10m、 屋外モード:約25m(受光器使用で)	指示精度	水平・垂直ライン±1mm/10m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	±3°
波長	515nm(緑色)、(地墨:650nm:赤色)	レーザー出力	1mW以下(レーザークラス2)
連続使用時間	約5時間	防塵・防滴	IP54
電源	単3電池×4本(付属)または充電池4 本(別売)、ACアダプター(付属)	サイズ	113(W)×113(D)×173(H)mm
重量	1000g	付属品	収納ケース、レーザー光線確認めが ね、ACアダプター、ゴムキャップ×3(滑 りやすい現場や内装床材を傷つけるお それがある場合にご使用ください)
光源	可視光半導体レーザー	レーザー色	ライン:緑 地墨点:赤
制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)	傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点滅
微調整範囲	360°、全周にわたって微調整可	水平ライン照射角	120°
たちライン照射角	135°	動作温度範囲	-10℃~+40℃

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)

屋外対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ビームをのぞき込まないこと

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.