

品番：EA780KA-6A

品名：レーザーライン (グリーンレーザー)



販売価格	37,500円(税抜)／41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜)／41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



コンパクトコーングリーンレーザー!たち1本水平360°

仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-CX10RG
仕様	本体+マグネットウントセット	ライン	水平360°たち約130°
使用距離	屋内使用時:約10m 受光器使用時:約25m	指示精度	±1.5mm/5m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	約±4°
波長	515nm	レーザー出力	1mW以下
電源	単3電池4本(付属)、ACアダプター(別売)	サイズ	91(W)×68(D)×100(H)mm(本体)
重量	460g(本体)	付属品	収納ケース、単3アルカリ乾電池4本
光源	可視光半導体レーザー	レーザー色	グリーン
動作温度範囲	-10℃～+35℃	制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)
傾斜アラーム	約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音	防塵・防滴	IP54

連続使用時間	約7時間	三脚取付ねじ	1/4”
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)			
床、天井、窓枠などの水平出しに最適			
1つの光源で水平360°照射			
ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。			
2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。			
明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー			
軽量、コンパクト			
マグネットマウントで鉄骨などに取付け可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付け可能			
専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。			
受光器対応(別売)			
マルチクランプに取付可能(別売)			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.