


品番：EA780SA-1

品名：レーザー墨出し器(レッドレーザー)



販売価格	42,900円(税抜) / 47,190円(税込)		
カタログ価格	42,900円(税抜) / 47,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0727ページ		



## 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	70826
ライン	垂直・水平・天墨・地墨	使用距離	規定なし
指示精度	水平・垂直、鉛直点:±2mm/5m	線幅	約2mm/5m
自動補正範囲	±2°	波長	630~645nm
レーザー出力	1mW以下(クラス2)	電源	リチウムイオンバッテリー:2,000mAh(付属)
連続使用時間	約24時間	バッテリー残量警告	バッテリー残量警告ランプが点滅
サイズ	48×48×155(H)mm(閉じた状態) 78×48×155(H)mm(開いた状態)	重量	300g
光源	可視半導体レーザー	材質	ABS樹脂・アルミダイカスト・真ちゅう
制動方式	振り子+マグネットダンパー方式	ライン出射角	縦ライン 約105°/横ライン 約100°
ライン光巾	5mで約2mm	傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)
付属品	・収納ケース ・ストラップ ・USB(Type-C)ケーブル ・充電アダプター	用途	・建築現場、内装工事などの基準出しに。 ・1人作業や省力化に。 ・電設工事や天井への機器の取り付けに。

軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。

明るく鮮やかな赤色レーザーを採用しています。

繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。

±2°まで傾きを自動補正します。


正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。

過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。

ストラップ、収納ケース付です。

対応受光器 受光器 レーザーレシーバー II Plus 高出力レッド用 ホルダー付

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA780SA-2</p> <p><b>コメント</b> 同型グリーンレーザー</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.