

品番：EA780SA-2

品名：レーザー墨出し器(グリーンレーザー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 58,000円(税抜) / 63,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 58,000円(税抜) / 63,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 19:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0727ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-----------|---|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70827 |
| ライン | 垂直・水平・天墨・地墨 | 使用距離 | 規定なし |
| 指示精度 | 水平・垂直、鉛直点:±2mm/5m | 線幅 | 約2mm/5m |
| 自動補正範囲 | ±2° | 波長 | 515~530nm |
| レーザー出力 | 1mW以下(クラス2) | 電源 | リチウムイオンバッテリー:2,000mAh(付属) |
| 連続使用時間 | 約12時間 | バッテリー残量警告 | バッテリー残量警告ランプが点滅 |
| サイズ | 48×48×155(H)mm(閉じた状態) 78×48×155(H)mm(開いた状態) | 重量 | 300g |
| 光源 | 可視半導体レーザー | 材質 | ABS樹脂・アルミダイカスト・真ちゅう |
| 制動方式 | 振り子+マグネットダンパー方式 | ライン出射角 | 縦ライン 約105°/横ライン 約100° |
| ライン光巾 | 5mで約2mm | 傾斜時警告 | 自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間) |
| 付属品 | ・収納ケース ・ストラップ ・USB(Type-C)ケーブル ・充電アダプター | 用途 | ・建築現場、内装工事などの基準出しに。 ・1人作業や省力化に。 ・電設工事や天井への機器の取り付けに。 |

軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。

視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用しています。

繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。

±2°まで傾きを自動補正します。

正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。

過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。

ストラップ、収納ケース付です。

対応受光器 受光器 レーザーレシーバー II Plus グリーン用 ホルダー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.