品番: EA780T-10

品名:50x35x170mm [レーザ-墨出し器用]受光器



販売価格	<b>23,200円</b> (税抜)/25,520円(税込)				
カタログ価 格	23,200円(税抜)/25,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/17 19:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0736ページ0737ページ				











## 仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	ML-RCV2
仕様	受光器のみ	受光距離	1m~20m以内
受光精度	レーザーラインの中心から±1.0mm以 内	電源	単4電池×4本(付属)
サイズ	52(W)×35(D)×170(H)mm	重量	約200g(電池含む)
連続使用時間	約30時間	材質	外装:ABS樹脂
防塵·防水性能	IP54	使用温度範囲	-5℃~40℃
ケースサイズ	サイズ:180(H)×80(W)×50(D)mm ベルト幅:65mm		

レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し音とLEDでラインの位置をお知らせします。

オートオフ機能付で、無受光時の場合、約5分後に自動で電源オフします。

電池寿命警告機能付き

レーザーレシーバー用ケース付き

受光器をスタッフや柱に取り付けることができます。(取付可能幅:20~55mm) 専用クランプ(EA780TM-12)ご使用ください。

※TJM各レーザー(旧EA780T-6、旧EA780T-1A、-2A、旧EA780T-11、12、-13、-15)墨出し器に使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.