品番：EA780T-2A

品名：レーザー墨出し器

販売価格	123,000円（税抜）／ 135,300円（税込）			
カタログ価格	123,000円（税抜）／135,300円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 05:47現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

ライン	垂直･水平･直角･鉛直点･地墨	使用距離	20m(受光器使用で)
指示精度	水平･垂直：±1mm/10m、 直角：90°±(2mm/10m)、 鉛直点：±1mm/5m	照射ライン精度	±0.61mm/10m
線幅	約3mm/10m	自動補正範囲	±2° (範囲外はレーザーライン消灯)
制動方式	マグネットダンパー方式	波長	ライン：635nm、 下部ポイント：650nm
レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)	連続使用時間	輝度モード：約11時間、 通常モード：約22時間
電池寿命警告	レーザー光点滅 （30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチLEDのみ点滅）		
防塵･防水設計			
使用温度	−5〜40℃	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	φ121×196(H)mm	重量	約1200g（電池含む） ケース収納時：約2450g

微調整範囲	10m先で±320mm	付属品	アルミケース、ショルダーベルト
メーカー従来比2倍の高輝度レーザーです。			
輝度300μWの明るさ。			
壁際5cmのレーザー射出が可能。			
受光器	EA780T-10(別売)		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.