品番: EA780TA-20

品名:52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用



※適合本体は下記のその他関連商品をご覧ください。

販売価格	25,900円 (税抜)/28,490円(税込)					
カタログ価 格	25,900円(税抜)/28,490円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 22:22現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0736ページ0737ページ					



仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	RCV-G			
仕様	受光器	受光距離	1~20m以内			
受光精度	レーザーラインの中心から±1.0mm以 内	電源	単4形アルカリ乾電池×4本(付属)			
連続使用時間	約30時間	サイズ	52(W)×35(D)×170(H)mm			
重量	約200g(電池含む)	材質	外装:ABS樹脂			
防水·防塵設計						
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。						
電池寿命警告機能付き						
オートパワーオフ機能付き						
レーザーレシーバー用ケース付き						

株式会社エスコ