品番: EA780TA-3S

品名:レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)



| 販売価格 | 132,100円 (税抜)/ 145,310円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 132,100円(税抜)/145,310円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 01:44現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | | |
| カタログページ | 0736ページ | | | | |















仕様

| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ZEROB-KYRSET |
|--------|---|----------|---|
| 仕様 | レーザー墨出し器・三脚・受光器セット | ライン | 水平·垂直(正面縱·両縱)·直角·鉛直· 地墨 |
| 使用距離 | 1~20m(受光器) | 指示精度 | 水平·垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m |
| 線幅 | 約3.0mm/7.5m | 鮮視度 | セーブモード:150 ジャストモード:300 |
| 電源 | 単3形乾電池×4本(付属) | 連続使用時間 | (縦ライン3本使用時) セーブモード:約6時間 ジャストモード:約3時間 |
| 自動補正範囲 | ±2° | 波長 | ライン:505nm ポイント:650nm |
| レーザー出力 | 4.5mW以下 | レーザー安全基準 | クラス2M |
| サイズ | φ112×174(H)mm | 重量 | 1.03kg |
| 材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB | 付属品 | 専用キャリングケース・ショルダーベル ト、レーザーレシーバー用ケース |

防塵·防水設計

ジンバル式(磁気制動方式)

| | 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | 正面縦と横ラインのみ同時照射可能 | |
| 屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。 | | |
| | レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅 | |

株式会社エスコ

頑丈なステンレス製キャリングケース付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.