


品番：EA780XP-36S

品名：φ15.0x165mm グリーンレーザーポインター(充電電池セット)



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 12:13現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1856ページ		



仕様

セット内容	グリーンレーザーポインター×1 充電器×1 ニッケル水素電池×2 ウレタンフォーム×1 充電式ライト用ケース×1	使用電池	単4電池×2本(付属)
ビーム径	ドット:約5mm(約3m先)	出力	最大1mW(クラス2)
波長	515nm	到達距離	約200m(夜間使用時)
材質	本体:アルミニウム ボタン、インジケーター:ラバー	サイズ	φ15×165mm(本体)
重量	70g(電池含、本体のみ)	防塵・防水性能	IP65
光源	可視光半導体レーザー	照射形状	ドット
レーザー種類	可視光半導体レーザー	レーザー色	グリーン
使用温度範囲	0℃～+50℃		

温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー

滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状

屋外での使用に最適

消費生活用製品安全法(PSC)適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.