品番: EA780XP-36S

品名: φ15.0x165mm グリーンレーザーポインター(充電池セット)



販売価格	<b>40,600円</b> (税抜)/ 44,660円(税込)				
カタログ価 格	40,600円(税抜)/44,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/10/03 08:26現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					











## 仕様

セット内容	グリーンレーザーポインター×1 充電器×1 ニッケル水素電池×2 ウレタンフォーム×1 充電式ライト用ケース×1	ビーム径	ドット: 約5mm (約3m先)	
出力	最大1mW(クラス2)	波長	515nm	
到達距離	約200m(夜間使用時)	材質	本体:アルミニウム ボタン、インジケーター:ラバー	
サイズ	φ15×165mm(本体)	重量	70g(電池含、本体のみ)	
防塵·防水性能	IP65	光源	可視光半導体レーザー	
照射形状	ドット	レーザー種類	可視光半導体レーザー	
レーザー色	グリーン	使用温度範囲	0℃~+50℃	
温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー				
温いない。ままねても担い	ν>			

滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状

屋外での使用に最適

消費生活用製品安全法(PSC)適合品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.