

品番：EA780XP-42

品名：14x157mm グリーンレーザーポインター(防滴・防塵)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	RX-10GSN
出力	最大1mW(クラス2)	波長	532nm
ビーム径	3m先で約3~7mm	到着距離	50m以内
電源	単4電池×2本(付属)	材質	本体:アルミニウム グリップ:エラストマー
サイズ	φ14×157mm	重量(g)	76

レッド光より8倍明るく見やすいです。

防滴・防塵(IP65)機能搭載

滑りにくいラバーグリップ付

ストラップホール付

グリーンレーザー光

代替品

	品番	EA780XP-36
	コメント	到達距離約200m、価格UP



品番 EA780XP-41
コメント レザ -光赤色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.