

品番：EA780XP-45

品名：φ14.5x149mm グリーンレーザーポインター



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1855ページ		



#### 仕様

メーカー	サクラクレパス	型番	RX-11G
ビーム径	ドット:2~7mm(3m)、ドット: 6~10mm(5m)	出力	1mW未満(クラス2)
波長	532nm	到達距離	50m以内
電源	単4電池×2本(付属)	材質	アルミニウム
サイズ	φ15×148mm	重量	66g

グリーンレーザー光

赤色レーザーに比べ約8倍よく見えます。


携帯に便利なペン型タイプ

持ち運びに便利なストラップホール付き

電池の入れ方間違いによる発熱防止機能付き

レーザー・配線の一体保護により衝撃に強い

#### 代替品

	品番	EA780XP-9
	コメント	変更点:メーカー、到達距離など

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.