

品番：EA780XP-51A

品名：プレゼンテーションマウス(タイマー付)



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1855ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WPR14BKN
ビーム径	ドット:約5mm(3m先)	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.15~10.12
出力	最大出力1mW(クラス2)	波長	650nm
到達距離	約100m(夜間使用時)	電源	USB
重量	本体:44g レシーバー:1g	サイズ	本体:31(W)×128(D)×14(H)mm レシーバー12(W)×20(D)×5(H) mm
通信範囲	約30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。	カラー	ブラック
コネクタ形状	USB Aコネクタ	インターフェース	USB仕様 Ver1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インター フェースでもご利用になれます。
接続方式	2.4GHzワイヤレス	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式

ボタン数	9ボタン	電池性能	充電時間:1.5時間 連続動作時間:40時間(プレゼン機能動作時間) 連続照射時間:10時間 ※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。
材質	ABS樹脂	レーザー照射	あり
ボタン	レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン×2個	使用環境温度	0℃～40℃
ジャイロセンサー機能	あり	電池タイプ	充電電池
通電表示LED	赤色(電波表示マーク)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
対応アプリケーション	PowerPoint 2019・2016・2013 PowerPoint for Microsoft 365 PowerPoint for Mac 2019・2016 Keynote 7.2以降		

可視光半導体レーザー

プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。

パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。

ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。

パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。

プレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。

電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応できます。

会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。

レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能付きです。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.