

品番：EA780XP-52A

品名：34x136x23.5mm プレゼンテーションマウス



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/11 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WPR13BK
ビーム径	ドット:約5mm(3m先)	対応OS	Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit) macOS 10.12~10.15
通信範囲	最大半径約15m(障害物がない見通しの良い場所)	出力	最大出力1mW
波長	635nm	到達距離	約100m(夜間使用時)
電源	USB	サイズ	34(W)×136(D)×23.5(H)mm
重量	48g	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種
カラー	ブラック	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
ボタン	10ボタン	電池性能	レーザー連続使用時間:約10時間 プレゼン機能動作時間:約18時間 充電時間:約2.5時間
レーザー光	レッド	付属品	レシーバー、micro USBケーブル(1m)

## 可視光半導体レーザー

通常赤色光の2倍明るいレーザーです。レーザー到達距離最大約100mで、広い会場でも安心して使用できます。

プレゼンの時間配分を効率的に行えるパイプレーションタイマー付きです。1分単位で細かく時間を設定できます。

手の動きで感覚的にマウスカーソルの操作ができるジャイロセンサーを搭載しています。手に持ちながらでも簡単に操作できます。

ページ送り/戻し、スライドショーの開始/終了など、手元で簡単にパワーポイントを操作できます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

## 代替品

	<p><b>品番</b> EA780XP-58</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
---	--

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.