

品番：EA780XP-60

品名：38x 34x32mm ソフトウェアパワーポインター



販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/28 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



液晶画面でのプレゼンで威力を発揮するソフトウェアポインター搭載パワーポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-RF114BK
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 11.0 macOS 10.12～11.0	接続方式	2.4GHz RF電波方式
接続範囲	最大半径約15m	出力	最大1mW(クラス2)
波長	515nm(緑色光)	到達距離	200m(夜間時)
サイズ	38×34×32.6mm	重量	12g
インターフェース	USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0にも対応します。	コネクタ形状	USB(Aタイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン	5ボタン	材質	ABS樹脂
電源	USB充電式		

液晶画面でのプレゼンで威力を発揮するソフトウェアポインター(リング型)
※レーザーポインターの機能はありません。
液晶画面を使ったプレゼンで、デジタルレーザーでの指示が可能なソフトウェアポインター機能を搭載しています。
ワイヤレスでページ操作が可能、指先に嵌めたまま操作ができるリング型で、プレゼンシーンを演出します。

PowerPointの次スライド/ 前スライド操作ができるページ送り/ 戻しキーや、スライドショーの開始/ 終了、ブラックアウトのキーを搭載しています。

USB充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。

レシーバーを本体のレシーバー収納口に固定でき、収納ポーチが付属していますので、コンパクトに持ち運びできます。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA780XP-58</td></tr><tr><td>コメント</td><td>仕様をご確認ください。</td></tr></table>	品番	EA780XP-58	コメント	仕様をご確認ください。
品番	EA780XP-58				
コメント	仕様をご確認ください。				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.