

品番：EA780XP-61

品名：14x164x14mm レーザーポインター(2色)



販売価格	19,700円(税抜)／ 21,670円(税込)			
カタログ価格	19,700円(税抜)／21,670円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/05 17:07現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1907ページ			

2色のレーザーを使い分けてワンランク上のプレゼンを。緑色光・赤色光レーザーポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GR1010GM
出力	最大1mW(クラス2)	波長	532nm(緑色光)、635nm(赤色光)
到達距離	200m(緑色光)、100m(赤色光)	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	φ 14×164mm	重量	70.7g
材質	アルミ		
緑色光、赤色光の2色のレーザーポインター			
カラー	ガンメタリック	クラス	JIS規格クラス2
レーザー色	緑色光・赤色光	レーザー発光部	可視光半導体レーザー
2色のレーザーポインターを使い分けてワンランク上のプレゼンを実現します。			
＜緑色光レーザーポインター＞人間が最も見やすいとされる波長に限りなく近い532nm波長の、視認性の高いレーザー光です。現場での手の届かない場所の指示に最適です。赤色光の約8倍の明るさで、広いホールや広い会議室でも十分な明るさを誇ります。人とは違った、クールでスタイリッシュなイメージを与え、見る人の印象に残るプレゼンを演出可能です。			
＜赤色光レーザーポインター＞一般的な赤色レーザーポインター（650nm）より約2倍明るい高輝度（635nm）設計です。緑色光の約1/8の省電力で経済性に優れ、普段使いで特に効果を発揮する省エネレーザーです。小・中規模の会議室や教室、ミーティングスペースで活躍します。※赤色レーザーのみ高輝度設計です。			
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。			

クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。

ストラップホールがあるので、ストラップなどを通して首から下げれば大変便利です。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

代替品

	品番 EA780XP-67A コメント 仕様をご確認ください。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.