

品番：EA780XP-63

品名：13x145x13mm グリーンレーザーポインター



販売価格	18,300円(税抜)／ 20,130円(税込)			
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/18 10:30現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



レーザー照射サイズ4倍、連続照射20時間のエメラルドグリーンレーザーポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1011BK
出力	最大1mW(クラス2)	波長	515nm(緑色光)±10
到達距離	200m	電源	単4電池×2本(付属品)
サイズ	φ13×145.5mm	重量	64g
材質	真鍮		
連続照射20時間で、レーザー照射サイズを最大4倍まで調節可能な緑色光ポインター			
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。			
連続照射時間が20時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。			
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。			
緑色の光線が約200m先まで照射できます。(※夜間時※使用環境により異なります)			
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。			
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。			
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。			

代替品

	品番EA780XP-63A コメント変更点:連続照射時間・サイズ 他
	品番EA780XP-62 コメント仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.