

品番 : EA780XP-64S

品名 : 13.2x151.5mm グリーンレーザーインター(充電池セット)



販売価格	20,200円(税抜)／22,220円(税込)		
カタログ価格	20,200円(税抜)／22,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



## 仕様

セット内容	グリーンレーザーポインター×1 充電器×1 ニッケル水素電池×2 ウレタンフォーム×1 充電式ライト用ケース×1	出力	最大1mW(クラス2)
波長	532nm(緑色光)	到達距離	点型レーザー: 約200m以上(夜間使用時) 線型・丸型・矢印型レーザー: 約5m
電源	単4電池×2本	サイズ	φ13.2×151.5mm(本体)
材質	真鍮、ポリカーボネート(本体)	レーザー種類	半導体励起固体レーザー
レーザー色	グリーン	レーザー直径	約5mm※距離3mの場合(点型レーザー)
照射形状	点型・線型・丸形・矢印型	ボタン数	1ボタン
使用環境温度	20°C~35°C	重量	50g(本体)

レーザー形状を4つに切り替えることができるで、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。

レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。

視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。

ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。

クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

点型、丸型、線型、矢印型の4パターンの照射が可能な緑色光ポインター

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.