

品番：EA780XP-66

品名：30x158x30mm グリーンレーザーポインター(防塵防滴)



販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



高輝度LEDライト付き、IP64防塵防滴で物流から工事現場まで威力を発揮するエメラルドグリーンレーザーポインター

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1012LED
出力	最大1mW(クラス2)	波長	515nm(緑色光)±10nm
到達距離	200m(レーザー光)	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	φ30×158mm	重量	210g
材質	アルミ	レーザー色	エメラルドグリーン

高輝度LEDライト付きで、物流から工事現場まで威力を発揮するIP64防塵防滴仕様のグリーンレーザーポインター

ポーチ、ストラップ付

高輝度LEDライト付き、IP64準拠防塵防滴仕様で物流から工事・建設現場まで、様々なシーンで威力を発揮するグリーンレーザーポインターです。

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。

レーザー光を20時間連続照射できる省電力設計で、経済的です。

手の届かない所への指示に便利なグリーンレーザーポインターを搭載し、レーザー光線を約200m先まで照射できます。(※夜間時※使用環境により異なります)

雨・泥・塵の侵入を防ぎ、ホコリや水気の多い場所でも安心して使用可能なIP64防塵防滴仕様です。

高輝度LEDライト付きで、夜間でも周りを照らしながらの作業が可能です。

ストラップを通すためのストラップホールがあり、ストラップも付属しているので、安心して使用できます。

携帯性に便利な収納ポーチが付属しています。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

#### 代替品



**品番** EA780XP-36

**コメント** ビーム径:ドット約5mm(約3m先)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.