

品番 : EA780XP-67A

品名 : 13x137x13mm レーザーpointer



販売価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1907ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-RD315BKN
出力	最大1mW(クラス2)	波長	650nm(赤色光)
到達距離	100m	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	φ13×137mm	重量	40g
材質	真鍮 他	カラー	ブラック
レーザー種類	可視光半導体レーザー	レーザー照射径	約5mm/照射距離が3mの場合
連続照射時間	約30時間(※保証値ではありません)	照射形状	点型
ボタン数	1(レーザー照射ボタン)	使用環境温度	約10~40°C

サッと取りだせるペン型タイプで、適度な重さの真鍮製赤色光レーザーpointer。

通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。

赤色の光線を約100m先まで照射できます。(夜間時)

照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。

クリップ付きのスリムサイズなので、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.