


品番 : EA781BC-32

品名 : 50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/12 00:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1318ページ                      |      |   |



## 仕様

|              |                                     |         |                   |
|--------------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| メーカー         | テクノプラン                              | 型番      | CMB-HR            |
| 用途           | ねじ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダ基台等にも活用できます | サイズ     | 50×73×55(H)mm     |
| 吸着力          | 980N(100kgf)                        | 取付ねじ径   | M8×P1.25<br>深さ7mm |
| 重量           | 1.2kg                               | ハンドル部材質 | 樹脂                |
| 磁力はON/OFF切替式 |                                     |         |                   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.