品番: EA781BF-20

品名:  $\phi$  25x900mm/6.35kgf ハンドマグネット



| 販売価格    | 23,200円(税抜)/25,520円(税込)      |      |   |  |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 23,200円(税抜)/25,520円(税込)      |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/11/06 06:27現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 0349ページ                      |      |   |  |  |









## 仕様

| 全長     | 900mm | 吸着パイプ径 | φ 25.4mm |
|--------|-------|--------|----------|
| 円盤径    | φ70mm | グリップ長  | 130mm    |
| 重量     | 725g  | 吸着能力   | 6.35kgf  |
| シャフト材質 | アルミ   |        |          |

鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収

人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適

軽量、耐久性に優れ錆びにくい

磁力を解除するクイックリリースハンドル付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.