

品番：EA781EA-1

品名：20x30x20mm/ 45N 強力マグネット(5mm穴付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/06 11:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1314ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|----|------|
| 吸着力 | 45N(4.5kgf) | 幅 | 30mm |
| 奥行 | 20mm | 高さ | 20mm |
| 内幅 | 15mm | 穴径 | 5mm |
| 使用温度 | 550°C以下 | 重量 | 60g |
| 材質 | アルニコ磁石(Alnico5) | | |

ねじ溝なし

溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.