

品番 : EA781EA-24

品名 : $\phi 25.4 \times 15.9\text{mm}$ / 34N 強力マグネット



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



アーチコート仕上げ

表面被覆加工、強度を高めたり耐候性を向上させます。

最高温度: 350°C以下

○ 耐候性強化仕上げ

× 非耐候性仕上げ

仕様

吸着力	34N(3.4kgf)	直径	25.4mm
高さ	15.9mm	穴径	4.8mm
内幅	5.6~8.7mm	使用温度	550°C以下
重量	50g	材質	アルニコ磁石(Alnico5)

クランプ、保持、スイッチ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	品番 EA781EB-5 コメント $\phi 27 \times 25\text{mm}$ / 61N / M6x1.0
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

