

品番 : EA781EA-25

品名 :  $\phi 31.8 \times 25.4\text{mm}$  / 48N 強力マグネット



販売価格	2,620円(税抜) / 2,882円(税込)		
カタログ価格	2,620円(税抜) / 2,882円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/17 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



アーチコート仕様

吸着強度が約2倍になります。

最高使用温度: 350°C以下

○ 適用される場合  
× 適用されない場合

## 仕様

吸着力	48N(4.8kgf)	直径	31.8mm
高さ	25.4mm	穴径	7.1mm
内幅	8.0~12.7mm	使用温度	550°C以下
重量	113g	材質	アルニコ磁石(Alnico5)
クランプ、保持、スイッチ用に最適			
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

## 代替品

	品番 EA781EB-6 コメント $\phi 35 \times 30\text{mm}$ / 147N / M6x1.0
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

