

品番 : EA781EA-3

品名 : 30x45x30mm/118N 強力マグネット(5mm穴付)



販売価格	7,160円(税抜) / 7,876円(税込)		
カタログ価格	7,160円(税抜) / 7,876円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 10:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



仕様

吸着力	118N(11.8kgf)	幅	45mm
奥行	30mm	高さ	30mm
内幅	23mm	穴径	5mm
使用温度	550°C以下	重量	180g
材質	アルニコ磁石(Alnico5)		

ねじ溝なし

溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.