品番: EA781EA-5

品名:57x70x41mm/370N 強力マグネット(8mm穴付)



販売価格	15,000円 (税抜)/16,500円(税込)				
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 22:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1363ページ				







仕様

吸着力	370N (37kgf)	幅	70mm
奥行	57.2mm	高さ	41.3mm
内幅	34.1mm	穴径	7.9mm
穴数	2	使用温度	550℃以下
重量	710g	材質	アルニコ磁石 (Alnico5)

ねじ溝なし

溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.