

品番：EA781EB-2

品名：φ12.7x16mm/M4x0.7/ 20N 強力マグネット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 630円(税抜) / 693円(税込) | | |
| カタログ価格 | 630円(税抜) / 693円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/03/19 05:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1315ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|------|-----------|
| 直径 | 12.7mm | 高さ | 15.9mm |
| ねじサイズ | M4×0.7 | ねじ深さ | 4mm |
| 重量 | 15g | 吸着力 | 20N(2kgf) |
| 材質 | 磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼 スペーサー:アルミ | 使用温度 | 220℃以下 |

ねじ穴付きの超強力マグネット

保持、固定、グリップ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.