

品番：EA781EB-34

品名：15 x50x10mm 強力マグネット(2本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,110円(税抜) / 4,521円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,110円(税抜) / 4,521円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/19 13:00現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1315ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--------|--------|-----------------|
| 幅 | 15mm | 長さ | 50mm |
| 高さ | 10mm | 重量(2個) | 220g |
| 磁束密度(ガウス) | 750 | 材質 | アルニコ磁石(Alnico2) |
| 使用温度 | 550℃以下 | 入数 | 2個 |

リードスイッチ、リレー、ホール効果センサーに最適なバーマグネット

マグネットのN極側に切れ込みが入っています

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.