

品番：EA781EB-5

品名：φ 27 x25mm/M6x1.0/ 61N 強力マグネット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,390円(税抜) / 1,529円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,390円(税抜) / 1,529円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/06/27 07:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1315ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|------|-------------|
| 直径 | 27mm | 高さ | 25mm |
| ねじサイズ | M6×1.0 | ねじ深さ | 4.4mm |
| 重量 | 85g | 吸着力 | 61N(6.1kgf) |
| 材質 | 磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼 スペーサー:アルミ | 使用温度 | 220℃以下 |

ねじ穴付きの超強力マグネット

保持、固定、グリップ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.