

品番 : EA781EB-6

品名 : ϕ 35 x 30mm/M6x1.0/147N 強力マグネット



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/19 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



アーニコ磁石

アルミニウム、錫を主成分とする磁性金属です。

耐熱性: 350°C

○ 耐熱性に優れています。

× 高温で強度が弱くなります。

仕様

直径	35mm	高さ	25mm
ねじサイズ	M6×1.0	ねじ深さ	9.7mm
重量	184g	吸着力	147.5N(14.75kgf)
材質	磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼 スペーサー:アルミ	使用温度	220°C以下

ねじ穴付きの超強力マグネット

保持、固定、グリップ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.