

品番：EA781EE-17

品名：φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット



販売価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
カタログ価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 (2026/07/08 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1312ページ		



仕様

直径	25mm	厚み	7mm
全高(ねじ穴込)	14mm	ねじ受外径	8mm
ネジサイズ	M4	吸着力	200N(20kgf)
材質	ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、 軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80℃以下

雌ねじ付きの超強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	品番 EA781EF-17 コメント 違い: サマリウムコバルト磁石
--	---------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.