


品番：EA781EE-21

品名：φ12.7x12.0mm/M5x0.8/ 25N 強力マグネット



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/03/26 14:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1312ページ		



仕様

直径	12.7mm	高さ	12mm
ネジサイズ	M5	重量	10g
吸着力	25N(2.5kgf)	材質	ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、軟鋼、アルミ
使用温度	80℃以下		

ねじ穴付きの超強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

クランプ用に最適

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.