


品番：EA781EE-22

品名：φ16.0x16.0mm/M6x1.0/ 80N 強力マグネット



販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 68 (2026/03/26 14:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1312ページ		



### 仕様

直径	16mm	高さ	16mm
ネジサイズ	M6	重量	18g
吸着力	80N (8.0kgf)	材質	ネオジウム磁石 (N35・ニッケルメッキ加工)、軟鋼、アルミ
使用温度	80℃以下		

ねじ穴付きの超強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

クランプ用に最適

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.