

品番 : EA781EE-32

品名 :  $\phi 9.5 \times 0.75\text{mm}$  マグネット/N極(粘着付/50個)



販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 23:10現在)		
商品入数	50	販売単位	組
カタログページ	1362ページ		



ネオジウム磁石

表面に接着剤が付いた高強度の磁石です。

接着剤は、耐熱性、耐候性、耐水性などに優れています。

温度範囲: -40°C ~ +80°C

## 仕様

直径	9.5mm	厚み	0.75mm
極性	N極	吸着力	0.35kgf
使用温度	80°C以下	材質	ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)
入数	50個		

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

金具やマグネットクロージャーなどに貼り付けて使用できる粘着付き

収納ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.