

品番：EA781EE-6

品名：φ 20.0x6.0mm/140N 強力マグネット



販売価格	1,500円(税抜)／1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜)／1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/03/10 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1313ページ		



仕様

直径	20mm	厚み	6mm
重量	15g	吸着力	14kg
材質	ネオジウム磁石 (N35・ニッケルメッキ)、 軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80℃以下
ねじ穴なし			
圧入して保持、固定してください。			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			