

品番：EA781EE-64

品名：φ88x8.5mm/M8x1.25/42kgf 強力マグネット(2個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/01 00:51現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1313ページ | | |



滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

仕様

| | | | |
|---------|--------|-------|------------------------------|
| 直径 | 88mm | 厚み | 8.5mm |
| 全高(ねじ込) | 23.5mm | ねじサイズ | M8×15 |
| 吸着力 | 42kgf | 材質 | ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム |
| 使用温度 | 60℃以下 | 入数 | 2個 |

雄ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.