

品番 : EA781EE-69

品名 : $\phi 88 \times 8.5\text{mm}/\text{M}8 \times 1.25\text{雌ネジ} / 42\text{kgfマグネット}(2個)$



販売価格	9,500円(税抜)／10,450円(税込)		
カタログ価格	9,500円(税抜)／10,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 23:49現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1362ページ		



ネオジウム磁石

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

仕様

直径	88mm	厚み	8.5mm
全高(ねじ込)	17mm	ねじサイズ	M8×1.25
吸着力	42kgf	使用温度	60°C以下
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	入数	2個

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.