

# 品番 : EA781EE-73

品名 :  $\phi 66 \times 8.5\text{mm}/\text{M5} \times 0.8$  雌ネジ / 18kgf マグネット(2個)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 15:50現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1362ページ		



滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

## 仕様

直径	66mm	厚み	8.5mm
ねじサイズ	M5×0.8	吸着力	18kgf
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	使用温度	60°C以下
入数	2個		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.