



品番：EA781EE-82

品名：43x31x 6mm/ 85N 強力マグネット(M4x2穴)



販売価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
カタログ価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/01 09:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1313ページ		



滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

仕様

長さ	43mm	幅	31mm
厚み	6mm	ねじサイズ	M4
ねじ穴	2個	吸着力	8.5kgf
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	使用温度	60℃以下

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.