

品番：EA781EF-17

品名：φ25x7.0mm/ M4x0.7/150N 強力マグネット



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/01 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1312ページ		



### 仕様

直径	25mm	厚み	7mm
全高(ネジ穴込)	14mm	ねじ受外径	8mm
ネジサイズ	M4	重量	33g
吸着力	150N(15.0kgf)	使用温度	200℃以下
材質	サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)		

雌ねじ付きの強力マグネット

錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用

優れた耐食性

ねじやボルトで簡単に取り付け可能

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

### 代替品

品番	EA781EF-17
コメント	違い:ネオジウム磁石



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.